

PHILIPS

Filament pære,
klar 40 W A60 E27

LED

2.700 K

470 lm

15.000 timer



8718699665265



En lyspære i særklasse

Velkendte former, som du kender og elsker. De giver dig glødepærens klassiske udseende, men bruger 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkel skaber en perfekt lysfordeling.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som en standardhalogenpære

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

Belysning er mere end bare oplysning

- Vintage-stil, moderne LED teknologi

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Har samme form og størrelse som en standard halogenpære



Med sit smukt formede design og de velkendte mål er dette en moderne, energibesparende standard-LED pære. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle standardhalogenpærer.

Moderne LED i vintage-stil

LED Classic pærer er baseret på almindelig energibesparende LED teknologi. Nu kan du nyde en pære i retrostil med topmoderne teknologi.

Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.7
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 109

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699665265
- EOC: 871869966526500
- Produktets titel: LED classic 40W A60 E27WWCLND1PF/SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.41
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4,3 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 106 mm
- Samlet længde: 106 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- EPREL registreringsnummer: 387405

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699665265
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 15 cm
- Længde: 6,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.494

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com