

# PHILIPS

Filament kertepære,  
mattered 25 W B35 E14

LED

2.700 K

250 lm

15000 t



8718699665449



## En lyspære i særklasse

Velkendte former, som du kender og elsker. De giver dig glødepærens klassiske udseende, men bruger 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkel skaber en perfekt lysfordeling.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som en standardhalogenpære

### Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

### Belysning er mere end bare oplysning

- Vintage-stil, moderne LED teknologi

# Vigtigste nyheder

## Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Har samme form og størrelse som en standard halogenpære



Med sit smukt formede design og de velkendte mål er dette en moderne, energibesparende standard-LED pære. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle standardhalogenpærer.

## Moderne LED i vintage-stil

LED Classic pærer er baseret på almindelig energibesparende LED teknologi. Nu kan du nyde en pære i retrostil med topmoderne teknologi.

## Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

**Lysegenskaber**

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 113

**Diverse**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

**Emballageoplysninger**

- EAN: 8718699665449
- EOC: 871869966544900
- Produktets titel: LED classic 25W B35 E14 WWFRND1PF/SRT4

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.41
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 25
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 2,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 97 mm
- Samlet længde: 97 mm
- Samlet bredde: 35 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 387381

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699665449
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 11,1 cm
- Længde: 4,5 cm
- Bredde: 4,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-07-04  
Version: 0.467

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)