

# PHILIPS

Moire loftslampe, 17  
W

Loftslamper

4.000 K

Hvid



8718699681159



## Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Philips LED lamper udsender et lys, der er designet til dine øjnes komfort

### Lyseffekt

- Denne loftslampe har Interlaced Optics-teknologi, der er designet til at fordele lyset, så det forbedrer den overordnede belysningsoplevelse. Denne lampes linse har en pyramideformet mikrostruktur, der spreder og fordeler lyset jævnt, hvilket gør det blidere for øjnene.

### Nem at benytte

- Nem installation

### Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

### Førsteklasses kvalitet

- Let at rengøre

# Vigtigste nyheder

## Interlaced Optics

Denne loftslampe har Interlaced Optics-teknologi, der er designet til at fordele lyset, så det forbedrer den overordnede belysningsoplevelse. Denne lampes linse har en pyramideformet mikrostruktur, der spreder og fordele lyset jævnt, hvilket gør det blidere for øjnene.

## Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

## Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 111

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 142 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,42 kg
- Samlet højde: 50 mm
- Samlet længde: 320 mm
- Samlet bredde: 320 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniske specifikationer

- Diameter: 320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1900
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Kølgt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699681159
- Nettovægt: 0,44 kg
- Bruttovægt: 0,7 kg
- Højde: 35,2 cm
- Længde: 6,2 cm
- Bredde: 35,2 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.458

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)