

# PHILIPS

Filament pære, klar  
75 W A60 E27 x 3

LED

2.700 K

1.055 lm

15.000 timer



8718699696955



## Designet til at blive set

Genkendelige former, som du kender og elsker. De bruger ca. 80 % mindre energi end traditionelle pærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og holder ti gange så længe.

### Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år
- Energibesparelse på op til 80 %

### Belysning er mere end bare oplysning

- Tænder med det samme

# Vigtigste nyheder

## Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning, der er perfekt til afslapning. Dette 2700K-lys er et ideelt belysningsdesign til hjemmet.

## Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

## Energibesparelse på op til 80 %



Opnå energibesparelse med LED pærer uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Du kan hente en energibesparelse på over 80 % med det samme ved at udskifte dine eksisterende glødepærer eller halogenpærer.

## Tænder med det samme

# Specifikationer

### Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

### Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

### Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

### Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 124

### Emballageoplysninger

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Produktets titel: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.52
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 75
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 8,5
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 9

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 387423

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699696955
- Nettovægt: 0,08 kg
- Bruttovægt: 0,16 kg
- Højde: 14,9 cm
- Længde: 7,6 cm
- Bredde: 21,6 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.717

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.