

PHILIPS

Loftslampe

Loftslamper

Moire CL200

White



8718699750572



Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Philips LED lamper udsender et lys, der er designet til dine øjnes komfort.

Lyseffekt

- Denne loftslampe har Interlaced Optics-teknologi, der er designet til at fordele lyset, så det forbedrer den overordnede belysningsoplevelse. Denne lampes linse har en pyramideformet mikrostruktur, der spreder og fordeler lyset jævnt, hvilket gør det blidere for øjnene.

Nem at benytte

- Nem installation

Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

Førsteklasses kvalitet

- Let at rengøre

Vigtigste nyheder

Interlaced Optics

Denne loftslampe har Interlaced Optics-teknologi, der er designet til at fordele lyset, så det forbedrer den overordnede belysningsoplevelse. Denne lampes linse har en pyramideformet mikrostruktur, der spreder og fordele lyset jævnt, hvilket gør det blidere for øjnene.

Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 142 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,42 kg
- Samlet højde: 50 mm
- Samlet længde: 320 mm
- Samlet bredde: 320 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1700
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699750572
- Nettovægt: 0,44 kg
- Bruttovægt: 0,87 kg
- Højde: 35,2 cm
- Længde: 6,2 cm
- Bredde: 35,2 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-31
Version: 0.381

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com