

# PHILIPS

## Indbygningsspot

Indbygningsspot

2.700 K

nikkel

Dæmpbar; Vandafvisende



8718699755669



## Skab den perfekte stemning med kvalitetslys, der kan dæmpes.

Skab den perfekte stemning med Philips LED indbygningsspot, der nemt kan dæmpes fra klart hverdagslys til hyggelig aftenbelysning.

### Passer til din indretning

- Dekorativ metallisk finish

### Lyseffekt

- Klar og fokuseret stråle

### Sikkerhed

- Fugtafvisende

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

### Styring

- Kan dæmpes

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Dekorativ metallisk finish

En tidssvarende metallisk finish tilføjer et moderne strejf.

## Klar og fokuseret stråle

Fokusér lyset på genstande, et spisebord eller andet interiør for at skabe opmærksomhed om bestemte stilarter.

## Fugtafvisende

Produktet er fugtafvisende, hvilket betyder, at du roligt kan bruge det på badeværelset, i køkkenet, på altanen og i andre rum, hvor fugt kan være et problem.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Kan dæmpes

Du kan ændre stemningen ved at skrue ned for LED lysstyrkeniveauet, fra klart hvidt lys til et hyggeligt skær – præcis ligesom traditionelle lamper.

## Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Nikkel
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 10.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 64

## Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Vandafvisende

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 29 mA

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,114 kg
- Indbygget afstand: 15 mm
- Samlet højde: 55 mm
- Samlet længde: 85 mm
- Samlet bredde: 85 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 7.0 cm x 7.0 cm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Diameter: 85 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 350
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699755669
- Nettovægt: 0,11 kg
- Bruttovægt: 0,14 kg
- Højde: 9 cm
- Længde: 7,5 cm
- Bredde: 10,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-05-13  
Version: 0.281

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)