

PHILIPS

Doris loftslampe,
17 W

Loftslamper

2.700 K

White

Vandafvisende



8718699758882



Behageligt LED lys som skåner øjnene

Philips LED lamper udsender et lys, der er designet til dine øjnes velbehag.

Nem at benytte

- Nem installation

Sikkerhed

- Fugtafvisende

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene
- Let at rengøre

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Fugtafvisende

Produktet er fugtafvisende, hvilket betyder, at du roligt kan bruge det på badeværelset, i køkkenet, på altanen og i andre rum, hvor fugt kan være et problem.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres

levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 142 mA
- Effektivitet: 88 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,57 kg
- Højde: 9 cm
- Længde: 31,3 cm
- Bredde: 31,3 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 313 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1500
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699758882
- Nettovægt: 0,55 kg
- Bruttovægt: 0,82 kg
- Højde: 10 cm
- Længde: 35 cm
- Bredde: 35 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21
Version: 0.271

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com