

PHILIPS

Spot 20 W, spot G4

LED

2.700 K

205 lm

15000 t



8718699767631



Oplev varmt hvidt LED lys

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 80 %

Belysning er mere end bare oplysning

- Enkel LED til hverdagsbrug

Vigtigste nyheder

Glødepærelignende varm hvid



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning og er perfekt til afslapning. Dette lys med en farvetemperatur på 2.700 K er ideelt til belysningsdesign i hjemmet.

Energibesparelse på op til 80 %



Opnå energibesparelse med LED pærer uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Du kan hente en energibesparelse på over 80 % med det samme ved at udskifte dine eksisterende glødepærer eller halogenpærer.

Enkel LED til hverdagsbrug



Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte lyskilde til dine grundlæggende belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af LED, til en fornuftig pris.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: G4
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Mål for pære

- Højde: 3,5 cm
- Bredde: 1,3 cm

Design og finish

- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 205 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nej

Andre egenskaber

- Effektivitet: 113 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699767631
- EOC: 871869976763100
- Produktets titel: LED 20W G4 WW 12V ND SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 12V AC electronic V
- Wattforbrug: 1,8 W
- Svarende til wattforbrug: 20 W
- Energimærket (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 3,5 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 374873

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699767631
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002389058



Udgivelsesdato:
2024-04-30
Version: 0.172

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com