

# PHILIPS

Spot 20 W, spot  
GY6.35

LED

2.700 K

205 lm

15000 t



8718699767914



## Oplev varmt hvidt LED lys

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

### Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

### Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 80 %

### Belysning er mere end bare oplysning

- Enkel LED til hverdagsbrug

# Vigtigste nyheder

## Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning, der er perfekt til afslapning. Dette 2700K-lys er et ideelt belysningsdesign til hjemmet.

## Energibesparelse på op til 80 %



Opnå energibesparelse med LED pærer uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Du kan hente en energibesparelse på over 80 % med det samme ved at udskifte dine eksisterende glødepærer eller halogenpærer.

## Enkel LED til hverdagsbrug



Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte lyskilde til dine grundlæggende belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af LED, til en fornuftig pris.

# Specifikationer

### Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: GY6.35
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

### Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

### Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

### Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 205 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 113

### Diverse

- EyeComfort: Nej

### Emballageoplysninger

- EAN: 8718699767914
- EOC: 871869976791400
- Produktets titel: LED 20W GY6.35 WW 12V ND SRT6

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 12V AC electronic V
- Svarende til wattforbrug: 20
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 1,8
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 2

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 35 mm
- Samlet længde: 35 mm
- Samlet bredde: 13 mm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 374877

#### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699767914
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-05-13  
Version: 0.262

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)