PHILIPS

Pære 100 W A60 E27

LED

2.700 K

1521 lm

15.000 timer

8718699769789

A ↑ G E

Oplev varmt hvidt LED lys

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

Lys af høj kvalitet
- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer
- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vælg en bæredygtig løsning
- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort

Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Samme form og størrelse som en standard glødepære

Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer.

Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer

Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø
- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1521 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 117

Diverse
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger
- EAN: 8718699769789
- EOC: 871869976978900
- Produktets titel: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 13 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 110 mm
- Samlet længde: 110 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 391869

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699769789
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm

Udgivelsesdato:
2026-02-17
Version: 0.404

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.