

PHILIPS

Pære 60;30;16 W
A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806; 320; 150 lm

15.000 timer



8718699772130



Én lyskilde, Én kontakt. Tre lysindstillinger.

Skift stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med en Philips SceneSwitch LED lampe pære kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt, varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Tre lysindstillinger (SSDL)

Alt-i-en erstatningspære, der skifter mellem tre forskellige lysstyrker af dagslys – alt sammen med din eksisterende kontakt.

Plug and Play



Kræver ingen ekstra installation eller Dimmer switch. Pæren fungerer ikke med almindelige lysdæmpere. Hvis den bruges med lysdæmper, bør du indstille lysdæmperen til 100% lysstyrke.

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200-2500-2700 K
- Nominel lysstrøm: 806, 320, 150 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2200, 2500, 2700
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 107,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: SceneSwitch

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Produktets titel: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60;30;16
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 7,5, 3, 1,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 739280
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 0,9
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699772130
- Nettovægt: 0,07 kg
- Bruttovægt: 0,1 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.368

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.