

# PHILIPS

Spot 35 W MR16  
GU5.3

LED

2.200–2.700 K

345 lm

25000 t

Dæmpning



8718699773991



## Det rette lys til det rette øjeblik

Philips LED WarmGlow pærer giver en ny oplevelse med dæmpbare LED, da lysniveauet kan dæmpes til det varme skær, der opnås med traditionelle pærer. Du kan ændre lyset i rummet fra funktionel belysning til varmt lys, der giver en indbydende og hyggelig stemning.

### Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

# Vigtigste nyheder

## Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig

stemning, der er perfekt til afslapning.

Ideel til belysningsdesign i hjemmet

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt spot
- Fatning: GU5.3
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 822-827 | tunable warm white
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 69

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

## Emballageoplysninger

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Produktets titel: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 12V AC electronic V
- Svarende til wattforbrug: 35
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 5
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

## Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 45 mm
- Samlet længde: 44,5 mm
- Samlet bredde: 51 mm

## Nominelle værdier

- Nominel maks. intensitet: 600

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 391900

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699773991
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-07-01  
Version: 0.253

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)