

PHILIPS

Spot 50 W MR16
GU5.3

LED

2.200–2.700 K

621 lm

15000 t

Dæmpning



8718699774035



Det rette lys til det rette øjeblik

Philips LED WarmGlow pærer giver en ny oplevelse med dæmpbare LED, da lysniveauet kan dæmpes til det varme skær, der opnås med traditionelle pærer. Du kan ændre lyset i rummet fra funktionel belysning til varmt lys, der giver en indbydende og hyggelig stemning.

Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vigtigste nyheder

Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig

stemning, der er perfekt til afslapning.

Ideel til belysningsdesign i hjemmet

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt spot
- Fatning: GU5.3
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 621 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 822-827 | tunable warm white
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 88

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Produktets titel: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.85
- Spænding: 12V AC electronic V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 7
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 46 mm
- Samlet længde: 45,5 mm
- Samlet bredde: 51 mm

Nominelle værdier

- Nominel maks. intensitet: 1000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 391904

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774035
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.257

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com