

PHILIPS

Spot (dæmpbar)

LED

6,2 W - 80 W

GU10

Kølig hvid

Dæmpning



8718699775834



Se dit hjem i et nyt lys.

Se dit hjem i et nyt lys med en Philips CRI90 LED pære, og fyld dine rum med et naturligt lys. Pærer med et farvegengivelsesindeks (CRI) tæt på 100 kan sammenlignes med et naturligt lys, hvilket giver dig mulighed for at se din indretning i det lys, du altid har ønsket. Så hvorfor nøjes med et lys, der viser farver forkert, når du kan se dit hjem i et nyt lys med Philips CRI90.

Lys af høj kvalitet

- Få mere at vide om lys

Vigtigste nyheder

Få mere at vide om lys



Farvetemperatur: Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i

form af farveudseende. Naturligt sollys har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Dæmpbar: Ja

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 575 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.1
- Farvekode: 940 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 92 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Produktets titel: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.88
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 80 W
- Energimærket (EEL): F
- Strømforbrug: 6,2 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 850 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 391908

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775834
- Nettovægt: 0,07 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-11-19
Version: 0.361

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com