

PHILIPS

Spot (dæmpbar)

LED

4 W – 50 W

GU10

Kølig hvid

Dæmpning



8718699775995



Se dit hjem i et nyt lys.

Se dit hjem i et nyt lys med en Philips CRI90 LED pære, og fyld dine rum med et naturligt lys. Pærer med et color rendering index (CRI) tæt på 100 kan sammenlignes med et naturligt lys, hvilket giver dig mulighed for at se dit hjemms indretning i det lys, du altid har ønsket. Så hvorfor nøjes med en belysning, der viser farver forkert, når du kan se dit hjem i et nyt lys med Philips CRI90.

Lys af høj kvalitet

- Køligt hvidt lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer

Vigtigste nyheder

Køligt hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 4.000 K og giver et ekstra køligt, friskt og klart lys.

Erstatter halogenreflektor



Med sin smukke form og de velkendte mål er denne LED spot udtryk for tidssvarende belysning. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenspot.

Erstatter lineære halogenpærer



Med sit smukke design og de velkendte mål er denne standard lineære LED lampe udtryk for moderne belysning. Den er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle lineære halogenlamper.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 350 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 940 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 87

Diverse

- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Produktets titel: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.84
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 700 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 391907

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775995
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.269

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com