

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x 2

LED

3.000 K

370 lm

15000 t



8718699777159



Oplev varmt hvidt LED lys

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne lyskilde har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Lys af høj kvalitet

- Klart hvidt lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en halogenreflektor

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til effektbelysning

Vigtigste nyheder

Klart hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 3.000 K og giver et klart, varmt lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Erstatter halogenspot



Med sin smukke form og velkendte mål er denne LED reflektor moderne. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenreflektorer.

Perfekt til effektbelysning



Dette LED spot er moderne med et velkendt, bredt lysvinkelsudbytte (36 grader), som er velegnet både til effektbelysning og almen belysning. Den kan bruges i indbyggede beholdere og lysskinnearmaturer og er ideel til brug i køkkener, køkken-ø-belysning samt daglig- og spisestuer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 370 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 80

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699777159
- EOC: 871869977715900
- Produktets titel: LEDClassic 50W GU10 WH 36D RF ND 2SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel maks. intensitet: 740

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 391858

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699777159
- Nettovægt: 0,09 kg
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 8,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.288

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com