

PHILIPS

Spot 100 W R7S

LED

3.000 K


1.600 lm

15.000 timer

Dæmpning



8718699780371



Dæmpbart, lineært LED lys med en 300 graders stråle

Denne innovative Linear LED er perfekt til erstatning af R7S-halogenlamper og langt mere energieffektiv.

Lys af høj kvalitet

- Kølgt, energigivende lys

Vigtigste nyheder

3.500 K [LED-lysilder]



Denne pære har en farvetemperatur på 3.500 K og giver et køligt, energigivende lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Fatning: R7s
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 1600 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.4
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 114

Diverse

- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Produktets titel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.8
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 100
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 14
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 14

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 118 mm
- Samlet længde: 118 mm
- Samlet bredde: 29 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 397578

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780371
- Nettovægt: 0,09 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.521

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com