



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6



Få mere komfort i hverdagen med denne intelligente WiZ LED A60 pære. Denne pære giver et blødt hvidt lys, der kan dæmpes til det ønskede lysniveau via appen eller stemmestyring. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Dæmpbar varm hvid smart pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr via app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WIZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WIZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tændes om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Oplys med blødt og varmt hvidt lys

Skab en hyggelig atmosfære med varmt hvidt lys. En intelligent lyskilde, der tilpasser sig dine daglige aktiviteter



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WIZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Betjen nemt dit lys – uanset hvor du er

Ingen grund til at bekymre dig, hvis lyset er tændt, mens ingen er hjemme. Du skal bare slukke for det, uanset hvor du er, med din smartphone.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Dæmpbar: Trådløs dæmpning
Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Lyskildens form: A60
Fatning: E27
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Matteret

MÅL FOR PÆRE

Højde: 12,2 cm
Vægt: 0,06 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Normeret levetid: 25.000 t
Antal tændingscykluser: 50.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700 K
Lysfarvekategori: Varm hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786038
EOC: 871869978603800
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927 DIM 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 8 W
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærke (EEL): F

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 12,2 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000 t
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584553



© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.