



Pære 100 W A67 E27



Ikke alle øjeblikke er skabt lige, og det er alle intelligente pærer heller ikke. Dette WiZ lys har måske godt nok den grundlæggende store A67 form og et højt lysudbytte, men det giver dig noget helt særligt: justerbar hvid LED belysning til alle dine behov og humør. Planlæg køligt lys, når du har brug for at fokusere, hyggeligt lys, når du vil slappe af – hvad end der virker for dig, så du kan leve dit bedste og mest behagelige liv derhjemme. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 1521 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte udendørs belysningsscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte lysatmosfære til dine særlige øjeblikke i haven. Gem din scene, og vælg den når som helst via appen, din stemme eller styrningstilbehør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A67
Fatning: E27
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,102 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 1521 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 117 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 110 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786175
EOC: 871869978617501
Produktets titel: Wi-Fi BLE 100W A67
E27 927-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.55
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 100 W
Energimærket (EEL): E
Strømforbrug: 13 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 142 mm
Samlet længde: 142 mm
Samlet bredde: 77 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 1521 lm
Nominel effekt: 13 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901102
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)