



Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6



Hvem elsker ikke udseendet af et stearinlys? Disse energivenlige stearinlysformede LED pærer giver dig al elegancen fra en lysekrone uden risiko for at brænde huset ned. Dæmp eller lys op for dine lys ved at trykke på WiZ appen, et tryk på WiZ fjernbetjeningen eller din stemme. Du kan endda planlægge dine lys sammen med alle de andre intelligente lys i dit WiZ økosystem, så de automatisk justeres til det perfekte lysniveau, efterhånden som dine behov og dit humør ændrer sig – hvad end der virker for dig, så du kan leve dit hyggeligste og mest stilfulde liv derhjemme.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Dæmpbar varm hvid intelligent pære
- Op til 470 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte udendørs belysningsscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte lysatmosfære til dine særlige øjeblikke i haven. Gem din scene, og vælg den når som helst via appen, din stemme eller styrningstilbehør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Lyskildens form: C37
Fatning: E14
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

MÅL FOR PÆRE

Højde: 11,6 cm
Vægt: 0,045 kg
Bredde: 3,9 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000 t

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700 K
Lysfarvekategori: Varm hvid
Nominel lysstrøm: 470 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 40 mA
Effektivitet: 95 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786212
EOC: 871869978621201
Produktets titel: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 927 DIM 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 4,9 W
Svarende til wattforbrug: 40 W
Energimærket (EEL): F

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 11,6 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000 t
Nominel lysstrøm: 470 lm
Nominel effekt: 4.9 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584543
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699786212
Nettovægt: 0,05 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm
Materialenummer (12NC):
929002448522