




Filament pære klar 60W G125 E27



Vi udfordrer dig til at finde en pære, der er mere elegant. Disse intelligente, globeformede LED pærer i klart glas giver dine dekorative lamper en vintagevibe, eller hvor du vil have et strejf af smart. Vælg mellem hundredvis af nuancer af hvidt lys fra hyggeligt til køligt, eller planlæg, så der automatisk justeres for at matche dine stadigt skiftende behov og stemninger. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: G125
Fatning: E27
Glastype: Klar
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,115 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 115 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 43 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786717
EOC: 871869978671702
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W G125
E27 927-65 CL 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): E
Strømforbrug: 7 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 180 mm
Samlet længde: 180 mm
Samlet bredde: 125 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 7 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901130
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699786717
Nettovægt: 0,12 kg
Bruttovægt: 0,2 kg
Højde: 22,5 cm
Længde: 12,8 cm
Bredde: 12,8 cm