



# Filament pære klar 40W G200 E27



Vi udfordrer dig til at finde en pære, der er mere elegant. Disse store og intelligente globeformede LED pærer i klart glas giver dine dekorative lamper en generøs vintagevibe, eller hvor du vil have et strejf af smart. Vælg mellem hundredvis af nuancer af hvidt lys fra hyggeligt til køligt, eller planlæg, så der automatisk justeres for at matche dine stadigt skiftende behov og stemninger. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.

## PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 470 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



### Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



### Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



### Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



### Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



### Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



### Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.



# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs  
Pærens form: G200  
Fatning: E27  
Teknologi: Intelligent Wi-Fi  
Glastype: Klar  
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

## MÅL FOR PÆRE

Højde: 28,9 cm  
Vægt: 0,35 kg  
Bredde: 20 cm

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
15 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscykluser: 20.000  
Normeret levetid: 15.000 t

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90  
Farvetemperatur: 2700-6500 K  
Lysfarvekategori: Justerbar hvid  
Nominel lysstrøm: 470 lm  
Starttid: <0.5 s  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  
øjeblikkeligt fuldt lys

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 43 mA  
Effektivitet: 70 lm/W

## EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786731  
EOC: 871869978673102  
Produktets titel: Wi-Fi BLE 40W G200  
E27 927-65 CL 1CT/2

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5  
Spænding: 220-240 V  
Wattforbrug: 6,7 W  
Svarende til wattforbrug: 40 W  
Energimærket (EEL): G

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 28,9 cm

## NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000 t  
Nominel lysstrøm: 470 lm  
Nominel effekt: 6.7 W

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz  
EPREL registreringsnummer:  
1901134  
Lysstrømsmålingsreference: Sphere



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.