



Filament pære ravfarvet 50 W G95 E27



Få belysning, der sætter mennesket i centrum, med denne intelligente WiZ LED G95 vintage pære i globeform. Guldbelagt klassisk design – perfekt til dekorative lamper. Vælg mellem forskellige nuancer af varmt til køligt hvidt lys for at få den optimale atmosfære. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 640 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: G95
Fatning: E27
Glastype: Ravfarvet
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,07 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2000-5000 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 640 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 91 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 43 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786793
EOC: 871869978679302
Produktets titel: Wi-Fi BLE 50W G95
E27 920-50 Amb 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 50 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 7 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 142 mm
Samlet længde: 142 mm
Samlet bredde: 95 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 640 lm
Nominel effekt: 7 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901140
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699786793
Nettovægt: 0,07 kg
Bruttovægt: 0,14 kg
Højde: 18,5 cm
Længde: 10,5 cm
Bredde: 10,5 cm