



Filament pære ravfarvet 25 W PS160 E27



Med denne dråbeformede intelligente WiZ Filament ravfarvet pære, kan du sætte stemningen med nuancer af varm til kølig hvid. Brug WiZ appen eller din stemme til at skrue op eller ned for lyset, eller bruge de forudindstillede lystilstande med Wi-Fi-opsætningen.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white smart pære
- Op til 390 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr via app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: PS160
Fatning: E27
Glastype: Ravfarvet
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,275 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2000-5000 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 390 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 65 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 39 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699786854
EOC: 871869978685401
Produktets titel: Wi-Fi BLE 25W PS160
E27 920-50 Amb 1CT/2

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 25 W
Energimærket (EEL): G
Strømforbrug: 6 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 6

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 296 mm
Samlet længde: 296 mm
Samlet bredde: 160 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 390 lm
Nominel effekt: 6 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901142
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699786854
Nettovægt: 0,28 kg
Bruttovægt: 0,49 kg
Højde: 32 cm
Længde: 18,5 cm
Bredde: 18,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.