



Kerte 40 W C37 E14



Stearinlys er dejlige, men de kan kun én ting: producere levende lys. Disse fuldfarvede stearinlysformede LED pærer kan omvendt 16,7 millioner ting. Vælg den perfekte nuance til, hvad end du har gang i – uanset om det er en fest, en elegant middag eller slappe af på sofaen med en god film – eller planlægge, så der automatisk skiftes til den perfekte atmosfære, efterhånden som dine behov og humør ændrer sig. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller endda din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuldfarvet intelligent pære
- Op til 470 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.




Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: C37
Fatning: E14
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,045 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Lysfarvekategori: Fuld farve
Nominel lysstrøm: 470 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 95 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 40 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699787097
EOC: 871869978709701
Produktets titel: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 922-65 RGB 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 40 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 4,9 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 116 mm
Samlet længde: 116 mm
Samlet bredde: 39 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 470 lm
Nominel effekt: 4.9 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1877836
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699787097
Nettovægt: 0,05 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm