



Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 1PF/6



Fokus på din komfort og dit velvære! Disse intelligente spots har en GU10 standardform, men de giver dig noget, der er alt andet end standard: justerbart hvidt lys til alle dine behov og stemninger. Planlæg køligt lys, når du har brug for at fokusere, eller hyggeligt lys, når du vil slappe af – hvad end der virker for dig, så du kan have dit bedste og mest gavnlige liv derhjemme. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 345 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte udendørs belysningsscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte lysatmosfære til dine særlige øjeblikke i haven. Gem din scene, og vælg den når som helst via appen, din stemme eller styrningstilbehør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Lyskildens form: PAR16
Fatning: GU10
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

MÅL FOR PÆRE

Højde: 5,8 cm
Vægt: 0,05 kg
Bredde: 5 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000 t

LYSEGENSKABER

Spredningsvinkel: 36 °
Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 345 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 40 mA
Effektivitet: 73 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699787110
EOC: 871869978711001
Produktets titel: Wi-Fi BLE 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 4,7 W
Svarende til wattforbrug: 50 W
Energimærket (EEL): F

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 5,8 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel spredningsvinkel: 36 °
Nominel levetid: 15.000 t
Nominel lysstrøm: 345 lm
Nominel højeste intensitet: 550 cd
Nominel effekt: 4.7 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584539
Lysstrømsmålingsreference: Narrow
Cone

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699787110
Nettovægt: 0,05 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm
Materialenummer (12NC):
929002448322