




LEDstrip, startsæt, 2 m



WiZ LEDstrip startsæt på 2 m giver dig alt, hvad du skal bruge for at skabe intelligent belysning i klare farver. Afkort det fleksible bånd til den ønskede længde for at skabe indirekte, lineær belysning i ethvert rum. Brug WiZ appen eller din stemme til at skrue op eller ned for lyset eller til at bruge de forudindstillede lystilstande med Wi-Fi opsætningen.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Strømforsyning medfølger
- IP20/plastik



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 80 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Køkken
Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 240 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.3
Spænding: 100-240 V
Strømforbrug: 20

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,24 kg
Samlet højde: 2,2 mm
Samlet længde: 2.000 mm
Samlet bredde: 12 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: 440
Lysfarve: 2700-6500 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 20
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699788162
Nettovægt: 0,26 kg
Bruttovægt: 0,35 kg
Højde: 13 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 14 cm