



Bevægelsessensor

Den trådløse WiZ indendørs bevægelsessensor gør automatisering af dit lys ligeså let, som at gå forbi den - og slukker lyset når du er væk. Placer sensoren, som er batteridrevet, i entréen eller gangen, og indstil den til at tænde eller slukke lyset til de ønskede indstillinger på bestemte tidspunkter.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Batteridrevet
- IP20/plastik/hvid
- Kan bruges sammen med alle Connected by WiZ produkter



Nem, trådløs installation

Batteridrevet, der kræves ingen ledninger. Gør installationen hurtig og nem med skruer på loftet/væggen, eller lad den stå på et skrivebord.



Fleksible bevægelsesindstillinger, så det er bekvemt for dig

Indstil dine lys til at tænde ved en foretrukken lysstyrke eller specifik tilstand, såsom natlys eller dagslys. Du kan konfigurere en handling for dine lyskilder, med en specifik forsinkelse, og når der ikke registreres bevægelse.



Indstil det helt rigtige lys til det helt rigtige tidspunkt

Indstil sensorer til at aktivere dine foretrukne lysstilstande på forskellige tidspunkter i løbet af dagen ved at indstille specifikke rytmer for et rum i WiZ appen.



Kompatibelt med alle "Connected by WiZ" lyskilder

Dette WiZ tilbehør er designet til at styre alle slags lyskilder i WiZ-økosystemet. Du kan bruge det til at styre enhver lyskilde fra ethvert mærke, så længe det er "Connected by WiZ".



Tænder lyset ved bevægelse

Indstil dine lyskilder til at tænde/slukke eller ændre lysstyrke og farve, når de registrerer en bevægelse. Denne sensor har direkte forbindelse til dine WiZ lyskilder og fungerer, selv når Wi-Fi er nede.



Stort tilslutningsområde på 15 m

Denne bevægelsessensor er forbundet til dine WiZ lyskilder, der er placeret inden for en rækkevidde på op til 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillewægge og vægge.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Batterier inkluderet: Ja
Registreringsområde: 0 - 3 m
Betjeningsafstand: 15 m

STRØMFORBRUG

Spænding: 3 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,103 kg
Samlet højde: 50 mm
Samlet længde: 62 mm
Samlet bredde: 62 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteritype: AA
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699788209
Nettovægt: 0,14 kg
Bruttovægt: 0,14 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.