



WiZmote

Styr dit lys med ét tryk på en knap med WiZmote, som fungerer med alle WiZ produkter og har en rækkevidde på 15 meter. Tænd eller sluk lyset, skru op eller ned for lysstyrken, indstil nattelys, eller indstil op til fire af dine foretrukne lystilstande – også selvom Wi-Fi går ned.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Batteridrevet
- IP20/plastik/sort
- Kan bruges sammen med alle Connected by WiZ produkter




Trådløs styring af din WiZ belysning

Nyd hurtig og simpel lysstyring af dine WiZ lyskilder. Tænd/sluk lyset, og juster lysstyrken med blot ét enkelt tryk. Tilsluttes direkte til dine WiZ lyskilder og fungerer, selv når Wi-Fi er nede.



Styring med stor rækkevidde på 15 m

Styr lys og enheder inden for en rækkevidde på 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillevægge og vægge.



Styr nemt et eller flere lys i et rum

Dette trådløse tilbehør kan forbindes til et rum og tænde alle lys i det rum. Uanset om der er en eller halvtreds lyskilder! Vil du i stedet styre et andet rum? Du skal blot ændre tilbehørets tilknyttede rum i appen.



Kompatibelt med alle "Connected by WiZ" lyskilder

Dette WiZ tilbehør er designet til at styre alle slags lyskilder i WiZ-økosystemet. Du kan bruge det til at styre enhver lyskilde fra ethvert mærke, så længe det er "Connected by WiZ".



Dine foretrukne lystilstande med kun én knap

Tænd/sluk lys, juster lysstyrken, vælg din yndlingstilstand og skift til natbelysning med blot ét enkelt tryk. Tilpas op til fire foretrukne lystilstande og scener i WiZ appen.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Plastik

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Batterier inkluderet: Ja
Betjeningsafstand: 15 m

STRØMFORBRUG

Spænding: 3Vdc V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,057 kg
Samlet højde: 15 mm
Samlet længde: 135 mm
Samlet bredde: 38 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteritype: AAA
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699789220
Nettovægt: 0,06 kg
Bruttovægt: 0,08 kg
Højde: 13,2 cm
Længde: 4,6 cm
Bredde: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.