




Smart plug

Med en WiZ smart plug kan du gøre enhver stikkontakt intelligent. Bare tilslut en almindelig lampe eller enhed, så kan du styre produktet via din smartphone eller stemmestyring. Med tænd/sluk-planer kan du tænde og slukke for enheder efter dine daglige rutiner og dermed spare strøm. Det er slut med at bekymre sig, om du huskede at slukke lyset eller apparaterne derhjemme – nu kan du bare styre dem via din smartphone.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Plug and Play
- Kompatibel med Alexa og Google Home
- Betjening med app eller stemme




Øjeblikkelig konfiguration af alle dine funktioner til det intelligente hjem

Begynd nemt at bruge alle Smart Home funktionerne ved at forbinde din nye WIZ enhed til dit Wi-Fi-netværk. Styr dine lyskilder og enheder, selv mens du er væk fra hjemmet, og indstil tidsplaner for at tænde og slukke dem automatisk. Du behøver ikke installere yderligere hardware såsom en hub eller gateway!




Gør enheder fra hverdagen intelligente: lamper, blæsere og meget mere

Styr almindelige lamper, dekorativ belysning, blæsere, din kaffemaskine og meget mere. Brug WIZ til at styre enheder, der kun behøver være tændt for at få forbindelse til og reagere på appen.



Nem planlægning og automatisering af intelligent belysning og enheder

Planlæg, at dine lyskilder eller apparater tændes eller slukkes automatisk og følger dine daglige eller ugentlige rutiner. Automatiser dine lyskilder og enheder, så de er slukkede, når de ikke er nødvendige. På den måde kan du føle dig tryk og spare energi.



Styr enheder, uanset hvor du er, med din smartphone.

Du behøver ikke bekymre dig, hvis du glemte at slukke en elektrisk enhed, da du forlod hjemmet. Du kan blot slukke for den eller styre andre enheder, uanset hvor du er, ved hjælp af din smartphone.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Stiktype: Type F

INTERAKTIVITET

Strøm (A): 10

STRØMFORBRUG

Spænding: 230 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,096 kg
Samlet højde: 61 mm
Samlet længde: 59 mm
Samlet bredde: 49 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel effekt: Max 2300 W

SERVICE

Garanti: 1 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699789329
Nettovægt: 0,09 kg
Bruttovægt: 0,12 kg
Højde: 16,1 cm
Længde: 7,1 cm
Bredde: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.