




LED strip forlænger 1 m

Forlæng din WiZ LEDstrip med op til 10 meter med den fleksible forlænger i farve (1 meter), så du kan få endnu flere farver ind i hjemmet.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- 1 m LED bånd
- IP20/plastik




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs

DESIGN OG FINISH

Farve: White

Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år

Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%

Antal tændingscyklusser: 50.000

Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej

Integreret LED: Ja

Tænd/sluk-knap på ledning: Nej

Strømforsyning inkluderet: Nej

Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM

Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80

Farvetemperatur: 2700-6500 K

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

Lyseffekt (nominel) (nom.): 80 lm/W

LYSKÆDE/LIGHTSTRIP

Kan forlænges: Ja

Strømforsyning: 12 VDC

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Køkken

Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 800 mA

STRØMFORBRUG

Spænding: 12 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,05 kg

Samlet højde: 2,2 mm

Samlet længde: 1.000 mm

Samlet bredde: 12 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: 440/880

Lysfarve: 2700-6500 (RGB)

Lampen er dæmpbar: Ja

Pære med wattforbrug inkluderet: 11

IP-kode: IP20 | Isoleret

Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes

WiFi: Wireless G

Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. antal tilbehørsdele: 9999

Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514261082

Nettovægt: 0,05 kg

Bruttovægt: 0,12 kg

Højde: 16 cm

Længde: 4,5 cm

Bredde: 7,5 cm