

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

300 mm

2.700 K

S14S



8719514263567



Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED tubular S14D har ualmindelig lang levetid og giver mærkbare energibesparelser. Med dens varme hvide farvetemperatur, er tubens perfekte langtidsholdbarhed en perfekt erstatning for dine almindelige lysstofrør.

Lys af høj kvalitet

- Lys hele vejen rundt

Vigtigste nyheder

Lys hele vejen rundt

Takket være dette design, der både er innovativt og i retrostil modvirker

denne LED pære de skygger, der typisk opstår i kanten af strålespredningen.

Resultatet er et naturligt, varmt hvidt lys overalt.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Andet
- Fatning: S14s
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 50.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 °C til 45 °C
- Normeret levetid: 30.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700
- Lysstrøm: 250 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,1
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 113

Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkendelsesmærkninger: CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat, RoHS-overensstemmelse
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Produktets titel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 2,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 300 mm
- Samlet længde: 300 mm
- Samlet bredde: 30 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 30.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 30 mm
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 387349
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 0,1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: S14s
- Forkoblingskompatibilitet: 230V

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263567
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,13 kg
- Højde: 33,5 cm
- Længde: 3,3 cm
- Bredde: 5,1 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.448

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com