

# PHILIPS

Kerte 40 W B35 E14  
x 2

LED

2.700 K

470 lm

15000 t



8719514310056



## Sidste nye LED pære til hjemmet

Philips LED matteret kerte pære giver et blødt lys, der spredes ud i rummet og har en lang levetid. Denne pære har et rent og elegant design - et perfekt match til dekorative lysekroner med små (E14) fatninger.

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

### Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative armaturer
- Enkel LED belysning til hverdagsbrug

# Vigtigste nyheder

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at

skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

## Perfekt til dekorative armaturer



Moderne belysning i LED lys fra Philips til brug i dekorative armaturer som lysekroner, loftventilatorer, lightstrips til toiletbordet og søjlelamper.

## Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte pære til basis belysning. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af Philips LED, til en fornuftig pris.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514310056
- EOC: 871951431005601
- Produktets titel: LED 40W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40
- Effekt: 4,9
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

#### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 106 mm
- Samlet længde: 106 mm
- Samlet bredde: 35 mm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED

#### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514310056
- Nettovægt: 0,04 kg
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 8,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-29  
Version: 0.430

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)