

PHILIPS

Filament pære røgfarvet
26 W Crystal E27

LED

1800 K

270 lm

15.000 timer

Dæmpning



8719514313743



Det sidste nye LED til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne pære har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys


- Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys



Giv en hyggelig og varm stemning i dit rum med ekstra varmt hvidt lys, som kan dæmpes, så du kan skabe en intim atmosfære.

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Krystal
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: røgfarvet
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 36,6 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 270 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 818 | CCT of 1800K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysstrøm: 270 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 38 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 38 lm/W
- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514313743
- EOC: 871951431374300
- Produktets titel: LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforsbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220–240 V
- Wattforsbrug: 7 W
- Svarende til wattforsbrug: 26 W
- Effekt: 7 W
- Energiforsbrug kWh/1000 t.: 7

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313743
- Nettovægt: 0,49 kg
- Bruttovægt: 0,75 kg
- Højde: 42 cm
- Længde: 14,5 cm
- Bredde: 14,5 cm

Produktmål og -vægt

- Længde: 36,6 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Dæmpbar: Kun med visse lysdæmpere
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No



Udgivelsesdato:
2025-12-13
Version: 0.258

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com