

# PHILIPS

Filament pære, ravfarvet  
40 W A160 E27

LED

1800 K

470 lm

15.000 timer

Dæmpning



8719514313767



## Det sidste nye LED til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne pære har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

### **Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys**

- Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

### **Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt**

- Flot, både tændt og slukket

# Vigtigste nyheder

## Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys



Giv en hyggelig og varm stemning i dit rum med ekstra varmt hvidt lys, som kan dæmpes, så du kan skabe en intim atmosfære.

## Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Amber
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Garanti

- Garantiperiode: 2.5 years

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 818 | CCT of 1800K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 1800
- Lysstrøm: 470 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 67

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dekorativ, Dæmpbar

## Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Produktets titel: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 40
- Effekt: 7
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 293 mm
- Samlet længde: 293 mm
- Samlet bredde: 162 mm

**Nominelle værdier**

- Nominel levetid: 15.000

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 162 mm
- Pæreteknologi: LED
- Dæmpbar: Kun med visse lysdæmpere
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?  
No

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514313767
- Nettovægt: 0,23 kg
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Højde: 32 cm
- Længde: 18,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-05-13  
Version: 0.390

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)