

PHILIPS

Filament pære, ravfarvet
28 W G200 E27

LED


1800 K

300 lm

15.000 timer



8719514313842



Det sidste nye LED til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne pære har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt
Globe pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Amber
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 300 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 818 | CCT of 1800K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysstrøm: 300 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 66 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dekorativ

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Produktets titel: LED classic-giant
28W E27 G200 GOLD ND

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 28 W
- Effekt: 4,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 286 mm
- Samlet længde: 286 mm
- Samlet bredde: 202 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 202 mm
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313842
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,7 kg
- Højde: 32 cm
- Længde: 22,5 cm
- Bredde: 22,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-13
Version: 0.388

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com