

PHILIPS

Pære

LED

5,5 W - 40 W

E27

Flame



8719514313866



Det sidste nye LED til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne pære har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Brugervenlig intelligent belysningsløsning, der gør hverdagen nemmere


- Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys



Skab den perfekte stemning i dit hjem med ekstra varmt hvidt lys, der dæmpes jævnt til din ønskede lysstyrke via appen eller stemmestyring.

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Andet
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Ravfarvet
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 18,8 cm
- Bredde: 20,2 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Omgivende temperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000 t

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 818 | CCT of 1800K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysstrøm: 470 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 85 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 85 lm/W
- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514313866
- EOC: 871951431386600
- Produktets titel: LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 5,5 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Strømforbrug: 5,5 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 18,8 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Fod: E27

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313866
- Nettovægt: 0,24 kg
- Bruttovægt: 0,53 kg
- Højde: 21,7 cm
- Længde: 22,4 cm
- Bredde: 22,4 cm
- Materialenummer (12NC): 929002984001



Udgivelsesdato:
2024-04-13
Version: 0.192

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com