

PHILIPS

Filament pære,
røgfartet 20 W T65 E27

LED

1800 K

200 lm

15.000 timer

Dæmpning



8719514315419



Det sidste nye LED til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne pære har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

- Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys



Giv en hyggelig og varm stemning i dit rum med ekstra varmt hvidt lys, som kan dæmpes, så du kan skabe en intim atmosfære.

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: røgfarvet
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 200 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 818 | CCT of 1800K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysstrøm: 200 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 30 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Dekorativ

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514315419
- EOC: 871951431541900
- Produktets titel: LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 20 W
- Effekt: 6,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 273 mm
- Samlet længde: 273 mm
- Samlet bredde: 66 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 66 mm
- Dæmpbar: Kun med visse lysdæmpere
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315419
- Nettovægt: 0,2 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 32 cm
- Længde: 10 cm
- Bredde: 10 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-27
Version: 0.357

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com