

PHILIPS

Filament pære,
matteret 75 W A60 E27

LED

2.200–2.700 K

1.055 lm

15.000 timer

Dæmpning



8719514324039



Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og giver øjeblikkelige og mærkbare energibesparelse. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs/udendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Vælg din farve: Ja
- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <0.5
- Farvekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 146

Diverse

- Specielt designet til: Stue
- Styling: Klassisk
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514324039
- EOC: 871951432403900
- Produktets titel: LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 75
- Energimærket (EEL): D
- Effekt: 7,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65
- EPREL registreringsnummer: 2595868

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324039
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-13
Version: 0.431

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com