

# PHILIPS

Filament kertepære,  
matteret 40 W B35 E14

LED

2.200-2.700 K

470 lm

15000 t

Dæmpning



8719514324299



## Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED matteret kerte giver et blødt lys med spredt ud i rummet og har levetid. Denne pære har et rent og elegant design - et perfekt match til dekorative lysekroner med små (E14) fatninger.

### Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

### Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative armaturer

# Vigtigste nyheder

## Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

## Perfekt til dekorative armaturer



Moderne belysning i LED lys fra Philips til brug i dekorative armaturer som lysekroner, loftventilatorer, lightstrips til toiletbordet og søjlelamper.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Glas

## Mål for pære

- Højde: 9,7 cm
- Bredde: 3,5 cm

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 138 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Produktets titel: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 3,4 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): D

**Produktmål og -vægt**

- Længde: 9,7 cm

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 453269

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514324299
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2025-04-19  
Version: 0.378

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)