

# PHILIPS

Kerte & Luster  
(dæmpbar)

LED

3,4 W - 40 W

B22

Varmt skær

Dæmpning



8719514324435



## Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED klar kerte udsender smukke, funklende lyseffekter og har ualmindelig lang levetid. Pæren er smuk, uanset om den er tændt eller ej - et perfekt match til de dekorative lysekroner med små (E14) fatninger.

### Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

### Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative armaturer

# Vigtigste nyheder

## Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

## Perfekt til dekorative armaturer



Tidssvarende belysning i LED prisme fra Philips til brug i dekorative armaturer som lysekroner, loftventilatorer, lightstrips til toiletbordet og søjlelamper.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt  
prisme pære
- Fatning: B22
- Dæmpbar: Ja

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 45
- Farvekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 138 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514324435
- EOC: 871951432443500
- Produktets titel: LED classic 40W P45 B22 CL WGD90 SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): D
- Effekt: 3,4 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

## Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 77 mm
- Samlet længde: 77 mm
- Samlet bredde: 45 mm

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 453153

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514324435
- Nettovej: 0,02 kg
- Bruttovej: 0,04 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2025-12-24  
Version: 0.184

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)