PHILIPS

Filament kronepære, klar 60 W P45 E14

LED

2.200-2.700 K

806 lm

25000 t

Dæmpning



8719514324596

A ↑ G D



Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, exceptionelt lang levetid og giver straks betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine matterede traditionelle pærer.

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs/ udendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E14
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Design og finish
- Materiale: Glas

Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 25.000

Miljø
- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet: Nej
- Vælg din farve: Ja
- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber
- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <0.5
- Farvekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 136

Diverse
- Specielt designet til: Stue
- Styling: Klassisk
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

Emballageoplysninger
- EAN: 8719514324596
- EOC: 871951432459600
- Produktets titel: LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60
- Energimærket (EEL): D
- Effekt: 5,9
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 6

Produktmål og -vægt
- Samlet højde: 80 mm
- Samlet længde: 80 mm
- Samlet bredde: 45 mm

Service
- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60
- Diameter: 45 mm
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65
- EPREL registreringsnummer: 1109149

Pæren
- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8719514324596
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,04 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm

Udgivelsesdato:
2026-07-25
Version: 0.510

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.