

PHILIPS

Pære (dæmpbar)

LED

5,8 W – 50 W

E27

Flame

Dæmpning



8719514337756



Sidste nye LED pære til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne lyskilde har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys


- Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Dæmpbart, ekstra varmt hvidt lys



Giv en hyggelig og varm stemning i dit rum med ekstra varmt hvidt lys, som kan dæmpes, så du kan skabe en intim atmosfære.

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt
Globe pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200 K
- Nominel lysstrøm: 640 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 822 | CCT of 2200K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 110 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Dekorativ

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514337756
- EOC: 871951433775600
- Produktets titel: LEDCLA 50W G80 E27 922 GOLD D 1PF/4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 5,8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 6

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 122 mm
- Samlet længde: 122 mm
- Samlet bredde: 80 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 574376

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514337756
- Nettovej: 0,05 kg
- Bruttovej: 0,1 kg
- Højde: 18,2 cm
- Længde: 8,7 cm
- Bredde: 13 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-24
Version: 0.224

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com