

PHILIPS

Pære

Ultra Efficient

4 W – 60 W

E27

Kølig hvid

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



Klare LED kerte pærer giver dit hjem et smukt funklende lys

Med denne topmoderne LED pære får du en almen belysningsløsning til hjemmet. Spar penge på strømudgifterne med det samme, og skift pære sjældnere uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved

at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Designet i klart glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i klart glas, der giver det samme funklende lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 840 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- Produktets titel: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 4 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 105 mm
- Samlet længde: 105 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1370030

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514343801
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-17
Version: 0.195

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com