

PHILIPS

Pære

LED

6,5 W - 60 W

E14

Varm hvid



8719514361461



Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbare energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle mattede pærer.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E14
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 124 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514361461
- EOC: 871951436146100
- Produktets titel: LED classic 60W T25 E14 WW CL ND SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 6,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 90 mm
- Samlet længde: 90 mm
- Samlet bredde: 25 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 658021

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514361461
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-20
Version: 0.242

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com