

# PHILIPS

Filament pære ravfarvet 6 W  
(svarende til 25 W) PS160  
E27

Intelligent LED

Justerbar hvid

Glas

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ-app eller stemme



8719514372221



## Vælg mellem varmt eller køligt hvidt lys

En ravfarvet belægning og nuancer af varmt eller køligt hvidt lys giver dig mulighed for at skabe stemning med denne aflange, justerbare hvide Philips Smart LED Filament pære i vintage-stil. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

### Nem opsætning

- Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

### Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

### Intelligente funktioner

- Smart lysdæmpning med app, stemme eller dæmper
- Automatisering af din belysning
- Overvågning af energiforbrug

### Lystilstande

- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.

# Vigtigste nyheder

## Nem plug and play opsætning

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

## Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

## Stemmestyring

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

## Intelligent lysdæmpning

Dæmp lyset til dit ønskede lysniveau via din smartphone, WiZmote eller med stemmestyring. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.

## Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

## Overvågning af energiforbrug

WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

## Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vælg en lystemperatur fra opkvikkende kølig hvid til blød, varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Fokus eller Slap af, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

## Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: PS160
- Fatning: E27
- Glastype: Ravfarvet
- Pære finish: Amber
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,275 kg

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Farvetemperatur: 2000-5000 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 390 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 65

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 39 mA

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514372221
- EOC: 871951437222100
- Produktets titel: PHI WFB 25W PS160 E27 920-50 Amb 1CT/2

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 25 W
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 6 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 6

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 296 mm
- Samlet længde: 296 mm
- Samlet bredde: 160 mm

**Nominelle værdier**

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 390 lm
- Nominel effekt: 6 W

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1901143

**Pæren**

- Opgraderbar software: Ja

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514372221
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Højde: 32 cm
- Længde: 18,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)