

PHILIPS

Kerte 4,9 W (svarende til 40 W) C37 E14

Intelligent LED

Justerbar hvid

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ-app eller stemme



8719514372382



Vælg mellem varmt eller køligt hvidt lys

Få intelligent belysning i en hvilken som helst nuance fra varm til kølig hvid belysning i dine lysekroner med en Philips Smart LED kerte pære med E14 fatning. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Vigtigste nyheder

Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: C37
- Fatning: E14
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,045 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514372382
- EOC: 871951437238200
- Produktets titel: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4,9 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 11,6 mm
- Samlet længde: 11,6 mm
- Samlet bredde: 3,9 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1901099
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri
- Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372382
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-26
Version: 0.292

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com