

PHILIPS

Pære 8 W (svarende til 60 W) A60 E27

Smart LED

Fuld farve

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ-app eller stemme



8719514372443



Farverigt lys, der matcher dit humør

Berig din indendørsbelysning med farverige nuancer med en Philips Smart LED color pære med E27 fatning. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Nem opsætning

- Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- Forudindstillede velværefunktioner

Lystilstande

- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.

Vigtigste nyheder

Nem plug and play opsætning

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Stemmestyring

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Forudindstillede velværefunktioner

Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vælg en lystemperatur fra opkvikkende kølig hvid til blød, varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Fokus eller Slap af, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande

Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver

Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Matteret

Mål for pære

- Vægt: 0,065 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514372443
- EOC: 871951437244300
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 122 mm
- Samlet længde: 122 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- EPREL registreringsnummer: 584522

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: Wireless G
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehørsdele: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibility with 3rd party systems: Alexa, Google Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372443
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-11
Version: 0.185

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com