

# PHILIPS

Shades væglampe  
15 W

myGarden


2.700 K

Antracit

Vandafvisende



8719514385382



## Stilfuld besparelse

Et unikt design til unikke øjeblikke udendørs. Denne elegante Philips væglampe udsender et varmt hvidt energibesparende lys. De smukke lyseffekter i to retninger inviterer dig til at sætte dig ned og slappe af i haven.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Pære med ultralang levetid
- Energibesparende

### Få design i din have

- Vælg en moderne stil
- Vælg udendørs væglamper

### Kombiner stemning og komfort

- Imødekommende, varmt, hvidt lysskær

### Særlige egenskaber

- Lyseffekt i to retninger
- Nemt at installere til enhver anvendelse
- Til al slags vejr

# Vigtigste nyheder

## Pære med ultralang levetid



Philips pære med ultralang levetid, op til 20.000 timer, medfølger.

## Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.


## Vælg en moderne stil

Denne lampe er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe et moderne look udendørs.

## Vælg udendørs væglampe

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

## Imødekommende, varmt, hvidt lys



Philips Outdoor er en serie udendørslamper, der giver et smukt, varmt og imødekommende lys. Lysets farvetemperatur er på 2.700 Kelvin, og lyskilderne giver masser af klart lys, så du kan benytte dine udendørsomgivelser efter behag i de sene timer og slappe af i sikker forvisning om, at du er tryk hele natten.

## Lyseffekt i to retninger

Lyseffekt i to retninger til generel oplysning af haven.

## Nem at installere

Denne lyskilde og disse fatninger er designet til en enkel installation med alle de praktiske ting, du skal bruge for at få den sat op inkluderet i æsken, som f.eks. en Torx-nøgle og Torx-skrue. Du kan finde klare instruktioner i, hvor du kan installere produktet og relevante oplysninger om IP-klassificering for vandbestandighed.

## Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 10.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

**Haveområde**

- Haveområde: Have og veranda

**Diverse**

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,740 kg
- Samlet højde: 82 mm
- Samlet længde: 171 mm
- Samlet bredde: 170 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514385382
- Nettovægt: 0,4 kg
- Bruttovægt: 0,5 kg
- Højde: 24,5 cm
- Længde: 9,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)