

PHILIPS

Væglampe

myGarden

Fragrance

antracit



8719514385405



Stilfuld besparelse

Vælg udendørsbelysning, der tilføjer et varmt hvidt skær til de lange sommeraftener. Denne Philips væglampe i antracit udsender et varmt hvidt energibesparende lys. Samtidig skaber den smukke lyseffekter i to retninger på muren.

Bæredygtige løsninger til lys

- Pære med ultralang levetid
- Energibesparende

Få design i din have

- Vælg en moderne stil
- Vælg udendørs væglamper

Kombiner stemning og komfort

- Imødekommende, varmt, hvidt lysskær

Særlige egenskaber

- Lyseffekt i to retninger
- Til al slags vejr

Vigtigste nyheder

Pære med ultralang levetid



Philips pære med ultralang levetid, op til 20.000 timer, medfølger.

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.


Vælg en moderne stil

Denne lampe er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe et moderne look udendørs.

Vælg udendørs væglamper

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

Imødekomende, varmt, hvidt lys



Philips Outdoor er en serie udendørslamper, der giver et smukt, varmt og imødekomende lys. Lysets farvetemperatur er på 2.700 Kelvin, og lyskilderne giver masser af klart lys, så du kan benytte dine udendørsomgivelser efter behag i de sene timer og slappe af i sikker forvisning om, at du er tryk hele natten.

Lyseffekt i to retninger

Lyseffekt i to retninger til generel oplysning af haven.

Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 10.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,000 kg
- Samlet højde: 113 mm
- Samlet længde: 290 mm
- Samlet bredde: 124 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385405
- Nettovægt: 1,1 kg
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Højde: 30,5 cm
- Længde: 12,3 cm
- Bredde: 13,1 cm



Udgivelsesdato: 2025-11-12
Version: 0.285

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com